

Garant**LOEU 090408 R-L, HB7635, Tipas: INOX**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215988 INOX
GTIN	4045197938114
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4\text{mm}$

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Pastūma f_z	0,08 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	LOEU090408 R-L
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	105 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		