

**Garant****LOEU 090404 R-L, HB735, Tipas: UNI**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215994 UNI
GTIN	4045197938152
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4,5 \text{ mm}$ 

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOEU090404 R-L

Tipas: UNI

Kampo spindulys: 0,4 mm

## Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOEU090404 R-L
Kampo spindulys	0,4 mm
Tipas	UNI
Kietlydinys	HB735
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	175 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	145 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	S
Ketus (G)	tinka	220 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		