

**Garant**
**GARANT Power Q greitaeigė freza, Weldon kotas,  $\varnothing D$  / pjovimo dantų skaičius Z: 22/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Produktų klasė	210

**Aprašymas**
**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Vidinis aušinimas	taip
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOM.060310
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	42 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	36 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	12,13 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	1,89 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	0,3 mm

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	35 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP