

Garant
GARANT Power Q greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212802 16/2
GTIN	4045197938909
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos kampas α_{max}	3,73 laipsniai
Iškyšos ilgis L_1	30 mm
Ø D_3	8 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	16 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	6,13 mm
Koto Ø D_s h6	16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	30 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOM.060310

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,3 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2