

Garant**GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
20/3mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212804 20/3
GTIN	4045197939005
Produktų klasė	210

Aprašymas

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.
Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	10,13 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	2,26 laipsniai
Tvirtinimo sriegis M	M10
Bendras ilgis L _{viso}	28 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	32 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOM.060310
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Ø D ₃	12 mm

Ø D ₂	18 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	0,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	38 mm
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219799 1