

**Garant****GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
16/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212804 16/2
GTIN	4045197938299
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.  
Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	0,3 mm
Vidinis aušinimas	taip
Tvirtinimo sriegis M	M8
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOM.060310

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	25 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	3,73 laipsniai
$\varnothing D_3$	8 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	6,13 mm
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219799 1