

Garant
GARANT Power Q greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212807 40/4
GTIN	4045197939074
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

 Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	110 mm
Koto Ø D_s h6	32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	78 mm
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	40 mm
Ø D_3	28 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Nuožulos ilgis L , skirtas a_{max}	25,43 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Nuožulos kampas α_{\max}	1,35 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	16 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP