

Garant**GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
22/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212804 22/3
GTIN	4045197939012
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.
Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	0,3 mm
Bendras ilgis L _{viso}	28 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	12,13 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	36 mm
Tvirtinimo sriegis M	M10
Vidinis aušinimas	taip

Ø D ₃	14 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	42 mm
Nuožulos kampas α _{max}	1,89 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOM.060310
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219799 1