

**Garant****GARANT Power Q greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212813 32/2
GTIN	4045197939234
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	40 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	48 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	3,71 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	62 mm
$\varnothing D_3$	16 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	100 mm

Koto Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	12,34 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP