

Garant**GARANT Power Q greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 30/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212813 30/2
GTIN	4045197939227
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	30 mm
Iškyšos ilgis L ₁	40 mm
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	44 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	10,34 mm
Nuožulos kampas α _{max}	4,42 laipsniai
Bendras ilgis L _{viso}	100 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	58 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP