

## Garant

### GARANT Power Q greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Produktų klasė	210

#### Aprašymas

##### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

##### Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

#### Techninis aprašymas

Ø D <sub>3</sub>	24 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	1,5 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	20,34 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	110 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	2,25 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas $\kappa$	11 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm

211750 5,0