

Garant

GARANT Power Q greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/6mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	taip
Apskritimio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	144 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	60,34 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,76 laipsniai

Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	158 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0