

## Garant

### GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	212814 32/2
GTIN	4045197939272
Produktų klasė	210

#### Aprašymas

##### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

##### Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

#### Techninis aprašymas

Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	1,5 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	120 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	12,34 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	3,71 laipsniai

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	200 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas $\kappa$	11 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0