

Garant**GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Nuožulos kampas α_{max}	2,25 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	64 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
$\varnothing D_3$	24 mm
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Koto $\varnothing D_s h_6$	32 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	20,34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	78 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip

Bendras ilgis L_{viso}	250 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP