

Garant

GARANT Power Q greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/3mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212817 52/3
GTIN	4045197939364
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	88 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	102 mm
Vidinis aušinimas	taip
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	1,42 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	52 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	32,34 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0