

Garant**GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/2mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 212814 35/2 |
| GTIN | 4045197939289 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------|
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max} | 68 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 200 mm |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.120516 |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max} | 15,34 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Koto Ø D _s h6 | 32 mm |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 50 mm |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p | 1,5 mm |
| Ø D ₃ | 19 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 35 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Nuožulos kampas α_{\max} | 2,99 laipsniai |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$ | 54 mm |
| Serija | Power Q |
| Reguliuojamas kampas κ | 11 laipsniai |
| Koto tipas | Cilindrinis kotas |
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| Pjovimo technika | HPC |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm | 211750 5,0 |