

**Garant**

**GARANT Power Q greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212817 50/4
GTIN	4045197939357
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	30,34 mm
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Ø D <sub>3</sub>	34 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	1,5 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	84 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,51 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas $\kappa$	11 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0