

Garant

GARANT Power Q greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/4mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212817 52/4
GTIN	4045197939371
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	32,34 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	52 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,42 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	102 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	88 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Vidinis aušinimas	taip
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0