

Garant

GARANT Power Q greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 66/5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212817 66/5
GTIN	4045197939395
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	116 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	46,34 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	66 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	130 mm
$\varnothing D_3$	50 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,99 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP