

**Garant****APMX 16..12 PDER, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215749 INOX
GTIN	4045197938947
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,15 mm
Tipas	INOX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APMX 16..12 PDER
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	5,76 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	700 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	350 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	120 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	90 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	35 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		