

Garant

GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos platus žingsnis, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215952 32/3
GTIN	4045197939852
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.
Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s h6	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	8 mm
Bendras ilgis L _{viso}	200 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Iškyšos ilgis L ₁	30 mm
Serija	Power Tang
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai

frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP