

**Garant**

**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos  
platus žingsnis, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215950 32/3
GTIN	4045197939821
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.<br>Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	105 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	Power Tang
Koto tipas	Weldon kotas

Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP