

Garant**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos
platus žingsnis, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215950 25/3
GTIN	4045197939814
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.
Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Iškyšos ilgis L ₁	30 mm
Koto Ø D _s h ₆	25 mm
Bendras ilgis L _{viso}	105 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
maksimalus pjovimo gylis a _{p.maks.}	8 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serija	Power Tang
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai

frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2