

Garant

GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215954 32/5
GTIN	4045197939890
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.
Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s h6	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Bendras ilgis L _{viso}	105 mm
Iškyšos ilgis L ₁	30 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	8 mm
Serija	Power Tang
Koto tipas	Weldon kotas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP