

Garant**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215962 25/4
GTIN	4045197939999
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.
Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Tvirtinimo sriegis M	M12
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	30 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p.maks.}	8 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..

Serija	Power Tang
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm

211750 1,2

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP

674252 8IP