

Garant
**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos
platus žingsnis, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215960 20/2
GTIN	4045197939944
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.
Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M10
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₂	18,5 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
Bendras ilgis L _{viso}	28 mm

Serija	Power Tang
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP

674252 8IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm

211750 1,2