

Garant
GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su sriegiu, Ø D / Zeff: 32/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Produktų klasė	210

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	39 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	32 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	3
Ø D_2	30 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Serija	Power Tang
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
Keičiamų plokštelių kiekis	15
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas

Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2