

Garant
**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos,
Weldon kotas, Ø D / Zeff: 25/2mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Produktų klasė	210

Techninis aprašymas

efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	2
Bendras ilgis L_{viso}	112 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
Koto Ø D_s h6	25 mm
Iškyšos ilgis L_1	54 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	25 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	39 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serija	Power Tang
Keičiamų plokštelių kiekis	10
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP