

Garant
**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos,
Weldon kotas, Ø D / Zeff: 40/4mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215972 40/4
GTIN	4045197940094
Produktų klasė	210

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	47 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	4
Bendras ilgis L_{viso}	131 mm
Koto Ø D_s h6	32 mm
Iškyšos ilgis L_1	69 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D_c	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
Serija	Power Tang
Keičiamų plokštelių kiekis	24
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2