

Garant
**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos,
Weldon kotas, Ø D / Zeff: 32/3mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215972 32/3
GTIN	4045197940087
Produktų klasė	210

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	47 mm
Iškyšos ilgis L ₁	69 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	3
Bendras ilgis L _{viso}	131 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serija	Power Tang
Keičiamų plokštelių kiekis	18
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP