

## Garant

**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos siauras žingsnis, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/6mm**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	215968 40/6
GTIN	4045197940049
Produktų klasė	210

### Aprašymas

#### Modelis:

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.<br>Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

#### Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p.maks.}}$	8 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	40 mm

Serija	Power Tang
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2