

Garant**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos, su sriegiu, Ø D / Zeff: 25/2mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215974 25/2 |
| GTIN | 4045197940100 |
| Produktų klasė | 210 |

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø D ₁ h6 | 12,5 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 45 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 25 mm |
| Ø D ₂ | 23 mm |
| efektyvus dantų skaičius Z _{eff} | 2 |
| maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.} | 32 mm |
| Tvirtinimo sriegis M | M12 |
| Serija | Power Tang |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.U0904.. |
| Keičiamų plokštelių kiekis | 8 |
| Koto tipas | su sriegiu |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 |
| frezų naudojimas | Griovelių frezavimas |

| | |
|----------------------------|---|
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm | 211750 1,2 |