

**45° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216625 4
GTIN	4045197940162
Produktų klasė	220

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	SP..060304
Ø D	4 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	28 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	80 mm
maksimalus nusklembimo Ø D <sub>maks.</sub>	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto Ø D <sub>s</sub> h6	12 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Nuožulų freza

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP

674252 8IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm

211750 1,2