

HOLEX**45° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216625 11
GTIN	4045197940179
Produktų klasė	220

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{\text{maks.}}$	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	SP..060304
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	32 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP

674252 8IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm

211750 1,2