

**45° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216625 12
GTIN	4045197940186
Produktų klasė	220

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219841 (15IP; 3,0 Nm)
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{maks.}$	23,7 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SP..09T308
Bendras ilgis $L_{viso}$	100 mm
$\varnothing D$	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Iškyšos ilgis $L_1$	37 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas reversine eiga	45 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Nuožulų freza

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm

211750 3,0