

**45° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 16****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 216625 16     |
| GTIN             | 4045197940193 |
| Produktų klasė   | 220           |

**Techninis aprašymas**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$                       | 100 mm                |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                            | 2                     |
| Tinkamos keičiamos plokštelės                         | SP..09T308            |
| Iškyšos ilgis $L_1$                                   | 32 mm                 |
| $\varnothing D$                                       | 16 mm                 |
| maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{\text{maks.}}$ | 28,8 mm               |
| Koto $\varnothing D_s$ h6                             | 16 mm                 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys                   | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
| Koto tipas  | Weldon kotas          |
| Nuožulos kampas reversine eiga                        | 45 laipsniai          |
| Vidinis aušinimas                                     | ne                    |
| Produkto rūšis  | Nuožulų freza         |

**Priedai**

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm

---

211750 3,0