



## Kiaurymių išorinių ir vidinių užvartų nuėmiklis, Tipas: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	839650 2
GTIN	7290003240647
Produktų klasė	83G

### Aprašymas

#### Modelis:

Suspaudimo varžtu koto gale galima užvartų nuėmimo geležtę pastatyti **vertikaliai**, kad būtų galima ją įvesti į išgręžtą skylę. Užvartos nuimamos be vargo pjovimo briauną pasukiojus į **abi puses** kaskart po 180°. Geležtė keičiama. Vidinis šešiabriaunis atsuktuvus geležtei pakeisti yra rankenoje.

#### Paskirtis:

Idealiai tinka išorinėms ir vidinėms skylių užvartoms nuimti sunkiai prieinamose vietose.

kiaurymės Ø: 5 - 10 mm

kai maksimalus gręžimo gylis t: 17 mm

### Techninis aprašymas

kai maksimalus gręžimo gylis t	17 mm
kiaurymės Ø	5 - 10 mm
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

### Priedai

Atsarginė geležtė su varžtu Tipas 2	839660 2
-------------------------------------	----------