

Drožlių konteineris su perforuoto lakšto įdėklų, Konteinerio tūris: 300l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919930 300
GTIN	2050001936745
Produktų klasė	94B

Aprašymas

Modelis:

Alyvai ir vandeniui nepralaidaus konteinerio **dugnas išklotas perforuotu lakštu**, yra įtaisytas 1 colio išleidimo čiarpas. Todėl jis ypač tinka **skysčiams ir kietoms dalelėms surinkti ir atskirti**. Konteinerio sienelės storis 3 mm, jį patogiu išversti lyno patempimu sėdint prie keltuvo vairo. Pagrindo rėme yra specialios kišenės keltuvo šakėms įstumti. Kraštas aplink visą konteinerį yra iš profilio.

Spalva:

Galima pasirinkti šviesiai mėlyną RAL 5012, geltonai oranžinę RAL 2000, ugnies raudonumo RAL 3000, rezetos žalią RAL 6011, pelės pilkumo RAL 7005 **dažų spalvą**.

Techninis aprašymas

hermetiškai suvirinta	taip
Kišenės, matmuo B	60 mm
Ilgis	1440 mm
Perforuotos plokštės komplektavimas	Perforuota tarpinė lentyna
Iškratymo briaunos aukštis	395 mm

Atstumas tarp šakių kišenių B	10 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	60 mm
Lyninis kėliklis	taip
Išvertimo mechanizmas	Lyninis kėliklis
Konteinerio tūris	300 l
su šakių užkabinimo kišenėmis	taip
Šakių kišenės vidinis plotis	200 mm
Išleidimo čiapas	Išleidimo čiapas
Plotis	680 mm
Svoris	112 kg
Aukštis	580 mm
Kišenės, matmuo A	200 mm
Leistinoji apkrova	750 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris

Priedai

Ratų rinkinys drožlių ir išverčiamiems konteineriams, iš poliamido, 4 vnt. Keliamoji galia / ratukas 450 kg

919970 450