

**Garant****NPT plėstuvas 1:16, NPT: 1/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162650 1/2
GTIN	4045197940872
Produktų klasė	110

**Aprašymas****Modelis:**

Nepertraukiamam kūginių ir paruošiamųjų pakopinių kiaurymių plėtimui. Netinka cilindrinėms kiaurymėms.

**Techninis aprašymas**

Koto keturbriaunis <input type="checkbox"/>	12 mm
didelis $\varnothing D_2$	19,1 mm
mažas $\varnothing D_3$	16,95 mm
Bendras ilgis L	95 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	35 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kūgio santykis	1:16
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		