

Garant**NPT plėstuvas 1:16, NPT: 3/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162650 3/8
GTIN	4045197940865
Produktų klasė	110

Aprašymas**Modelis:**

Nepertraukiamam kūginių ir paruošiamųjų pakopinių kiaurymių plėtimui. Netinka cilindrinėms kiaurymėms.

Techninis aprašymas

didelis $\varnothing D_2$	15,4 mm
mažas $\varnothing D_3$	13,75 mm
Koto keturbriaunis \square	9 mm
Bendras ilgis L	85 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Pjovimo briaunos ilgis L_c	27 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kūgio santykis	1:16
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		