

Drožlių konteineris su perforuoto lakšto įdėklu, Konteinerio tūris: 500l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919930 500
GTIN	2050001936752
Produktų klasė	94B

Aprašymas

Modelis:

Alyvai ir vandeniui nepralaidaus konteinerio **dugnas išklotas perforuotu lakštu**, yra įtaisytas 1 colio išleidimo čiarpas. Todėl jis ypač tinka **skysčiams ir kietoms dalelėms surinkti ir atskirti**. Konteinerio sienelės storis 3 mm, jį patogiu išversti lyno patempimu sėdint prie keltuvo vairo. Pagrindo rėme yra specialios kišenės keltuvo šakėms įstumti. Kraštas aplink visą konteinerį yra iš profilio.

Spalva:

Galima pasirinkti šviesiai mėlyną RAL 5012, geltonai oranžinę RAL 2000, ugnies raudonumo RAL 3000, rezetos žalią RAL 6011, pelės pilkumo RAL 7005 **dažų spalvą**.

Techninis aprašymas

Konteinerio tūris	500 l
Svoris	130 kg
Ilgis	1440 mm
Lyninis kėliklis	taip
Atstumas tarp šakių kišenių B	150 mm

Iškratymo briaunos aukštis	495 mm
Išleidimo čiarpas	Išleidimo čiarpas
Kišenės, matmuo B	60 mm
Perforuotos plokštės komplektavimas	Perforuota tarpinė lentyna
Leistinoji apkrova	1000 kg
Aukštis	680 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	60 mm
Išvertimo mechanizmas	Lyninis kėliklis
hermetiškai suvirinta	taip
Šakių kišenės vidinis plotis	200 mm
Kišenės, matmuo A	200 mm
su šakių užkabinimo kišenėmis	taip
Plotis	780 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris

Priedai

Ratų rinkinys drožlių ir išverčiamiems konteineriams, iš poliamido, 4 vnt. Keliamoji galia / ratukas 450 kg

919970 450