

**Garant****NPT plėstuvas 1:16, NPT: 1/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162650 1/8
GTIN	4045197940841
Produktų klasė	110

**Aprašymas****Modelis:**

Nepertraukiamam kūginių ir paruošiamųjų pakopinių kiaurymių plėtimui. Netinka cilindrinėms kiaurymėms.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	70 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	17 mm
Koto keturbriaunis □	5,5 mm
didelis Ø D <sub>2</sub>	9,1 mm
mažas Ø D <sub>3</sub>	8,05 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kūgio santykis	1:16
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira

Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		