



Kiaurymių išorinių ir vidinių užvartų nuėmiklis, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	839650 3
GTIN	7290003236664
Produktų klasė	83G

Aprašymas

Modelis:

Suspaudimo varžtu koto gale galima užvartų nuėmimo geležtę pastatyti **vertikaliai**, kad būtų galima ją įvesti į išgręžtą skylę. Užvartos nuimamos be vargo pjovimo briauną pasukiojus į **abi puses** kaskart po 180°. Geležtė keičiama. Vidinis šešiabriaunis atsuktuvus geležtei pakeisti yra rankenoje.

Paskirtis:

Idealiai tinka išorinėms ir vidinėms skylių užvartoms nuimti sunkiai prieinamose vietose.

kiaurymės Ø: 10 - 22 mm

kai maksimalus gręžimo gylis t: 52 mm

Techninis aprašymas

kiaurymės Ø	10 - 22 mm
kai maksimalus gręžimo gylis t	52 mm
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

Priedai

Atsarginė geležtė su varžtu Tipas 3	839660 3
Atsarginė geležtė su varžtu Tipas 3HM	839660 3HM