



Išverčiamas konteineris RAL 5007 su išleidimo čiaupu, Konteinerio tūris: 250l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919920 250
GTIN	4017976147017
Produktų klasė	96D

Aprašymas

Modelis:

Lovelis hermetiškai suvirintas, įstatytas taip, kad būtų galima paversti.

Lovelio kraštas viršuje dukart užlenktas.

Apačioje integruotos dvi kišenės krautuvui, pakoja ir apsauga nuo apvirtimo.

2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Valdomi ratukai standartiškai su TOTALSTOP centrine stabdymo sistema pagal EN 1757-3.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Išleidimo čiaupas su rėčiu skysčiams ir kietoms dalelėms atskirti.

Išvertimas įjungiamas rankiniu būdu.

Jeigu konteineris ištuštinamas krautuvu arba jis yra sunkus, rekomenduojame savivartį.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Atstumas tarp šakių kišenių B	203 mm
Ratuko Ø	200 mm
Šakių kišenės vidinis plotis	194 mm
Aukštis	780 mm

Ilgis	1359 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Konteinerio ilgis	1200 mm
hermetiškai suvirinta	taip
Konteinerio aukštis	413 mm
Konteinerio tūris	250 l
Svoris	70 kg
Konteinerio plotis	652 mm
Lyninis kėliklis	ne
su šakių užkabinimo kišenėmis	taip
Išleidimo čiaupas	Išleidimo čiaupas su sietu
Išvertimo saugiklis	taip
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais	780 mm
Išvertimo mechanizmas	rankinis
Plotis	713 mm
Kišenės, matmuo A	194 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	72 mm
Leistinoji apkrova	750 kg
Kišenės, matmuo B	72 mm
Kišenės, matmuo C	603 mm
Ratukų skaičius	4
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Rato medžiaga	TPE
Spalva	briliantinė mėlyna spalva RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris