

**Šakinis keltuvas, Šakių ilgis: 1150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919910 1150
GTIN	4017976021164
Produktų klasė	96D

Aprašymas**Modelis:**

Karkasinės konstrukcijos rėmas ir šakės nesideformuoja. Tvirtas plieninio vamzdžio gražulas su atraminiu guoliu stūmimui. Nailoniniai šakių ritininiai ratukai Ø 80×70 mm.

Spalva:

Geltonas, **dengtas milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

Svoris	76 kg
Šakių ratukų Ø	80×70 mm
Šakių ilgis	1150 mm
Ilgis	1540 mm
Kėlimo ribos	85 - 200 mm
Plotis	540 mm
Šakių plotis	160 mm
Valdomų ratukų Ø	200×50 mm

Valdymo ratukų medžiaga	elastinės pilnavidurės guminės
Svarstyklės	ne
Keliamoji galia	2500 kg
Šakių ratukų medžiaga	Nailoniniai Tandem, nepalieka žymių
Spalva	geltona
Produkto rūšis	Šakinis keltuvas