


Kompaktiškas išverčiamas konteineris, dažytas, Konteinerio tūris: 750l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919955 750
GTIN	2050001937452
Produktų klasė	94B

Aprašymas

Modelis:

Išverčiamas konteineris **kietoms medžiagoms, kompaktiškas**, su patogiu išvertimo kampu. Išversti galima bet kokiame aukštyje patempus lyną. Kraštas aplink visą konteinerį yra iš profilio, tvirtas pagrindo rėmas su kišenėmis keltuvui. Yra apsauga nuo netyčinio nuslydimo ir išvertimo. Kišenių keltuvo vidiniai matmenys B×H = 200×60 mm.

Spalva:

Galima pasirinkti šviesiai mėlyną RAL 5012, geltonai oranžinę RAL 2000, ugnies raudonumo RAL 3000, rezetos žalią RAL 6011, pelės pilkumo RAL 7005 **dažų spalvą**.

Techninis aprašymas

Plotis	1280 mm
Paskirtis	kietoms medžiagoms
Atstumas tarp šakių kišenių B	495 mm
Konteinerio tūris	750 l
Leistinoji apkrova	1000 kg

Aukštis	680 mm
Svoris	139 kg
Ilgis	1440 mm
Iškratymo briaunos aukštis	495 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris

Priedai

Ratų rinkinys drožlių ir išverčiamiems konteineriams, iš poliamido, 4 vnt. Keliamoji galia / ratukas 450 kg

919970 450