

**Išverčiamas konteineris RAL 5007 su išleidimo čiaupu, Konteinerio tūris: 450l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919920 450
GTIN	4017976147024
Produktų klasė	96D

Aprašymas**Modelis:**

Lovelis hermetiškai suvirintas, įstatytas taip, kad būtų galima paversti.

Lovelio kraštas viršuje dukart užlenktas.

Apačioje integruotos dvi kišenės krautuvui, pakoja ir apsauga nuo apvirtimo.

2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Valdomi ratukai standartiškai su TOTALSTOP centrine stabdymo sistema pagal EN 1757-3.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Išleidimo čiaupas su rėčiu skysčiams ir kietoms dalelėms atskirti.

Išvertimas įjungiamas rankiniu būdu.

Jeigu konteineris ištuštinamas krautuvu arba jis yra sunkus, rekomenduojame savivartį.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

Atstumas tarp šakių kišenių B	203 mm
Ilgis	1374 mm

Kišenės, matmuo B	72 mm
Leistinoji apkrova	750 kg
Kišenės, matmuo C	603 mm
Konteinerio plotis	669 mm
Išleidimo čiapas	Išleidimo čiapas su sietu
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais	733 mm
Rato medžiaga	TPE
Lyninis kėliklis	ne
Konteinerio tūris	450 l
Aukštis	1072 mm
Konteinerio aukštis	708 mm
Plotis	730 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
hermetiškai suvirinta	taip
Išvertimo saugiklis	taip
Ratukų skaičius	4
Kišenės, matmuo A	194 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	72 mm
su šakių užkabinimo kišenėmis	taip
Šakių kišenės vidinis plotis	194 mm
Svoris	83 kg
Konteinerio ilgis	1214 mm
Ratuko Ø	200 mm
Išvertimo mechanizmas	rankinis
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Spalva	briliantinė mėlyna spalva RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris

