

**Išverčiamas konteineris RAL 5007 su išleidimo čiaupu, Konteinerio tūris: 600l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919920 600
GTIN	4017976147031
Produktų klasė	96D

Aprašymas**Modelis:**

Lovelis hermetiškai suvirintas, įstatytas taip, kad būtų galima paversti.

Lovelio kraštas viršuje dukart užlenktas.

Apačioje integruotos dvi kišenės krautuvui, pakoja ir apsauga nuo apvirtimo.

2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Valdomi ratukai standartiškai su TOTALSTOP centrine stabdymo sistema pagal EN 1757-3.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Išleidimo čiaupas su rėčiu skysčiams ir kietoms dalelėms atskirti.

Išvertimas įjungiamas rankiniu būdu.

Jeigu konteineris ištuštinamas krautuvu arba jis yra sunkus, rekomenduojame savivartį.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Mėlynos spalvos RAL 5007, **dengtas milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

Šakių kišenės vidinis plotis	194 mm
Plotis	855 mm

Konteinerio aukštis	735 mm
Ratukų skaičius	4
Rato medžiaga	TPE
Ilgis	1458 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	72 mm
Išvertimo mechanizmas	rankinis
Konteinerio ilgis	1321 mm
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais	843 mm
Leistinoji apkrova	750 kg
Aukštis	1099 mm
Lyninis kėliklis	ne
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
hermetiškai suvirinta	taip
Atstumas tarp šakių kišenių B	327 mm
Išleidimo čiarpas	Išleidimo čiarpas su sietu
Svoris	95 kg
Konteinerio plotis	794 mm
Išvertimo saugiklis	taip
Ratuko Ø	200 mm
Kišenės, matmuo B	72 mm
Kišenės, matmuo C	727 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Kišenės, matmuo A	194 mm
Konteinerio tūris	600 l
su šakių užkabinimo kišenėmis	taip
Spalva	briliantinė mėlyna spalva RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris

