



## Išverčiamas konteineris RAL 7035 su išleidimo čiaupu, Konteinerio tūris: 250l



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	919922 250
GTIN	4017976847016
Produktų klasė	96D

### Aprašymas

#### Modelis:

Lovelis hermetiškai suvirintas, įstatytas taip, kad būtų galima paversti.

Lovelio kraštas viršuje dukart užlenktas.

Apačioje integruotos dvi kišenės krautuvui, pakoja ir apsauga nuo apvirtimo.

2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Valdomi ratukai standartiškai su TOTALSTOP centrine stabdymo sistema pagal EN 1757-3.

#### Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Išleidimo čiaupas

su sietu skysčių ir kietų dalelių atskyrimui.

Išvertimas įjungiamas rankiniu būdu.

Jeigu konteineris ištuštinamas krautuvu arba jis yra sunkus, rekomenduojame savivartį.

#### Standartas:

**EN 1757-3**

#### Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas milteliniu būdu.**

### Techninis aprašymas

Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Plotis	713 mm
Aukštis	780 mm

Ratukų skaičius	4
Kišenės, matmuo B	72 mm
Lyninis kėliklis	ne
Konteinerio tūris	250 l
Konteinerio aukštis	413 mm
su šakių užkabinimo kišenėmis	taip
hermetiškai suvirinta	taip
Išvertimo mechanizmas	rankinis
Išleidimo čiaupas	Išleidimo čiaupas su sietu
Išvertimo saugiklis	taip
Svoris	70 kg
Ilgis	1359 mm
Atstumas tarp šakių kišenių B	203 mm
Rato medžiaga	TPE
Kišenės, matmuo A	194 mm
Ratuko Ø	200 mm
Kišenės, matmuo C	603 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	72 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Leistinoji apkrova	750 kg
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais	780 mm
Konteinerio plotis	652 mm
Šakių kišenės vidinis plotis	194 mm
Konteinerio ilgis	1200 mm
Spalva	šviesiai pilka spalva RAL 7035
Norma	EN 1757-3
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris

