



KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK7935, Pavadinimas, tipas W29: 10-010

Užsakymo data

Užsakymo numeris	236910 10-010
GTIN	4047109286252
Produktų klasė	24T

Aprašymas
Tinka:

Nr. 236630; 236635; 236650

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.

Tipas: INOX

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 030204

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,08 mm/aps,

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 030204
Pavadinimas	10-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,08 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	BK7935
Tipas	INOX
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		